

Garant**Ocelový rezný kotúč EXTRA SCHMAL, Ø kotúča/počet kusov: 125/100**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG5262 125/100
GTIN	4067263136903
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Nové **vysokovýkonné vyhotovenie**, vyrobené podľa najnovšej technológie, s významnou produktivitou a vynikajúcim rezným citom. **Zvýšený rezný výkon** vďaka drsným podbrusujúcim bočným plochám, vynikajúca životnosť, **lepšie správanie pri nábehu**.

Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou**.

Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapy. Zodpovedá č. 563262.

Špeciálny typ pre **ocel**, vysokovýkonného vyhotovenia.

Špecifikácia:

A60S-BF.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Tvar	41
maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Šírka kotúča	1 mm

Popis tvaru	rovný
Obsah	100
Ø kotúčov	125 mm
Špecifikácia	A60S-BF
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo	A
odporúčaná uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie Basic* EXTRA
ÚZKY, oceľ Ø kotúčov 125

563262 125