

**Garant**

**Hrubovací brúsny kotúč univerzálny, Ø kotúča × šírka kotúča / počet kusov:  
178X7/50mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5010 178X7/50
GTIN	4067263135470
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené zodpovedajúcej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)**
- **Uhol brúsenia 20° až 30°**
- **Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.**

Pre **univerzálne použitie** na **INOX, ocel'** a liatinu. Zodpovedá č. 560010.

**Špecifikácia:**

**28-A30R-BFX.**

**Technický opis**

maximálne otáčky	8500 min <sup>-1</sup>
Obsah	50
Ø otvora	22,23 mm

Ø kotúčov	178 mm
Šírka kotúča	7 mm
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Špecifikácia	A30R-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Hrubovací brúsny kotúč univerzálny Ø kotúča x šírka kotúča  
178X7

560010 178X7