

HOLEX**Deliace kotúče HOLEX Pro „2 in 1“, Ø kotúča/množstvo: 115/100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5350 115/100
GTIN	4067263137184
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Otvorená štruktúra; homogénna konštrukcia; nehučné brúsenie; výstuhová tkanina zo sklenených vlákien pre maximálnu bezpečnosť pri práci pri brúsení za studena; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru neprekračuje 0,1 %, preto je vhodný na obrábanie nehrdzavejúcej ocele (INOX). Na použitie na elektrických a pneumatických uhlových brúskach.

Univerzálny rezací kotúč na ocel' a INOX, ľahko rezateľný a stabilný.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:

A30Q-BF. Vysoká účinnosť rezania a stabilita. Zodpovedá 563500.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

Tvar	42
------	----

Šírka kotúča	2 mm
Obsah	100
Popis tvaru	zalomený
Ø kotúčov	115 mm
pre hrúbky materiálu	6 - 10 mm
Špecifikácia	A30Q-BF
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Ø otvora	22,23 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Deliace kotúče HOLEX Pro,,2 in 1" Ø kotúčov 115

563500 115