

Garant**Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: D1210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540350 D1210
GTIN	4045197222459
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

Dĺžka stopky 200 mm (skrátiteľné).

Ø stopky 6 mm. **Tvar D gula** (KUD).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Stroj zapnite až vtedy, keď je technická fréza vnorená do obrobku.

Technický opis

Druh ozubenia	krížové brity
Ozubenie skratka	Z7
Tvar	Gulôčková hlava
Popis tvaru	gula
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Celková dĺžka	210 mm
Ø hlavy	12 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	10 mm

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		