



Súprava kompaktných svoriek, maximálna upínacia sila: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370112 12
GTIN	2050002081925
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Plynulo nastaviteľný upínací prvok vyrobený z legovanej tepelne spracovanej ocele. Čierne pozinkované vyhotovenie z kaleného a temperovaného investičného odliatku. Kompletný s montážnou súpravou 7640BFS a prítlačným hladkým prvkom.

Namontujte kompaktnú svorku na stôl stroja pomocou montážnej súpravy 7640BFS, potom ju umiestnite a upevnite k stolu stroja určeným krútiacim momentom.

Upnite obrobok (dodržiňte krútiaci moment).

Výhoda:

- **Plynulé upínanie.**
- **Upínacie sily 12 kN.**
- **Kompaktný dizajn.**
- **Výšková stupnica umožňuje rýchle prednastavenie výšky upnutia.**
- **Prítlačný prvok je namontovaný napevno.**
- **Odolnosť voči nečistotám a trieskam.**
- **Zakrivené upínacie rameno zaisťuje vertikálne a spoľahlivé upnutie upevňovacej skrutky s definovaným krútiacim momentom.**
- **Kompaktnú svorku možno pripojiť k medzilahlému prvku 7640Z bez skrutiek pomocou nového typu rýchloupínacieho prvku.**

Rozsah balenia:

2 kompaktné svorky a pohár.

Technický opis

Šírka B	47,5 mm
Výška H	81 mm
maximálna upínacia sila	12 kN
Vykladanie A	59,5 mm
Výška upínania S	103,5 mm
Dĺžka L	107 mm
Maximálny ťahovací moment	100 Nm
Druh produktu	Kompaktný upínač

Príslušenstvo

Výškový podstavec pre kompaktný upínač Výška H 80	370146 80
Súprava tlačných prvkov, 3-dielna Typ 3	370148 3