

**Deliaci kotúč PREMIUM\*\*\*, Ø kotúčov: 230mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563250 230
GTIN	9003176370701
Trieda položky	53T

**Popis****Prevedenie:**

Tvrдый vysoko výkonný rezací kotúč špeciálne pre oceľové plechy, profily a rúry s najvyššou životnosťou.

Nevhodné pre INOX (Podiel Fe, S a Cl > 0,1agv%).

**Použitie:**

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Špecifikácia:**

**A30S-BFXA.**

**Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

**Technický opis**

Tvar	41
Šírka kotúča	2,5 mm

maximálne otáčky	6600 min <sup>-1</sup>
Popis tvaru	rovný
Ø otvora	22,23 mm
Špecifikácia	A30S-BFXA
Ø kotúčov	230 mm
pre hrúbky materiálu	7,5 - 12,5 mm
Skratka pre brúsivo	A
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Upínacia príruha, pár Ø príruby 76	563990 76
------------------------------------	-----------