

 KOMET**Jemná nastavovacia hlava KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 62mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238370 62
GTIN	4047109081574
Trieda položky	24I

Popis**Prevedenie:**

- **Dynamické vyváženie v posúvači pre najvyššie otáčky.**
- **Modulárna konštrukcia systému.**
- **Jemné nastavenie bez dodatočného upínania.**
- **S pripojením ABS® pre najvyššiu presnosť výmeny.**
- **Rýchle hrubé nastavenie posunutím sústružníckeho noža.**
- **Vnútrotný prívod chladiva cielený na reznú hranu.**
- **Najnižšie kroky prísuvu im rozsahu μm , vrátane rozsahu presného nastavenia od 0,25 do 0,6 mm v \varnothing , v závislosti od rozsahu otáčania.**
- **Kroky jemného nastavenia sú 0,002 mm na dielik v \varnothing .**
- **Vďaka vysokému rozlíšeniu bezproblémové nastavenie, príp. čitateľnosť bez nónia.**

Použitie:

V kombinácii s výmenným mostíkom c. 238372.

Upozornenie:

Prídavné držiaky čepelí, napr: na obrábanie dozadu a s inými uhlami = 15°, 30°, 45° sú k dispozícii v krátkom čase.

Výmenný mostík, nosič čepelí a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.

Technický opis

maximálne otáčky	18500 min ⁻¹
Jemné nastavenie v \varnothing	0,6 mm

Ø obežnej dráhy D2 Spracovanie dopredu	55 mm
minimálny Ø D _{min}	62
ABS® Ø stopky D _s	50
Držiak doštičiek	238374 62-82
Výmenný mostík	238372 62; 82
Ø rozsahu vretena	62 - 103 mm
Stopka	ABS
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Použite vrtáka	šikmý výstup
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiací nástroj

Príslušenstvo

Držiak doštičiek 90° KOMET® pre M03SpeedDopredu
Vhodné pre veľkosť M03 62-82

238374 62-82