

**TNGA 160412, PT600M, Rozsah použitia: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 255850 HART   |
| GTIN             | 4960664546381 |
| Trieda položky   | 25F           |

**Popis****Prevedenie:**

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**.

**Technický opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Podmienka rezu                         | kontinuálne               |
| Fázovanie                              | S02025                    |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,1 - 0,9 mm              |
| Posuv $f$                              | 0,1 - 0,25 mm/ot,         |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 80 - 200 m/min            |
| Rozsah použitia                        | TVRDÁ                     |
| Uhlový Polomer                         | 1,2 mm                    |
| Typ                                    | PT600M                    |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál                         | Keramika                  |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160412                           |
| Počet výmien/rezných hrán             | 6                                     |
| Atribút Názov produktu                | PT600M                                |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na sústruženie |