

**CCMT 060202 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260093 CA510
GTIN	4960664753109
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	CA510
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	WP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie