

Garant
Sústružnícky držiak QuickTurn, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250014 25/12
GTIN	4045197649843
Trieda položky	21U

Popis
Použitie:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Čeľusť	259038 7
Skrutka pre podložku	259025 4
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Podložka	259031 3
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2525M12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Druh použitia	pravé

Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 11	259038 11
Upínacia príložka Typ 7	259038 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 4	259025 4
Podložka Typ 3	259031 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500