

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260099 PV720
GTIN	4960664753727
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	WP
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Typ	PV720
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie