

**Deliaci kotúč PREMIUM***, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 563200 125 |
| GTIN | 9003178723390 |
| Trieda položky | 53T |

Popis**Prevedenie:**

Agresívny rozbrusovací kotúč (nízky stupeň tvrdosti Q) pre **univerzálne použitie na INOX a ocel'** s vysokou životnosťou a stabilitou.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:

A30Q-BFXA.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

| | |
|------------------|-------------------------|
| maximálne otáčky | 12200 min ⁻¹ |
| Šírka kotúča | 2,5 mm |
| Ø otvora | 22,23 mm |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tvar | 41 |
| Popis tvaru | rovný |
| Špecifikácia | A30Q-BFXA |
| Ø kotúčov | 125 mm |
| pre hrúbky materiálu | 7,5 - 12,5 mm |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň |
| optimalizované pre materiál | INOX |
| optimalizované pre materiál | Oceľ |
| Pohonný stroj | Uhlová brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| Druh produktu | Deliaci kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |