

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Podložka	259031 2
Skrutka pre podložku	259025 10
Čelusť, skrutka, pružina	259035 2
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2525M12
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 10	259025 10
Jednotka upínacích pätiiek Typ 2	259035 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Podložka Typ 2	259031 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500