

 Mahr**Pracovisko na meranie obrysov CD 140AF, Typ: CD140AF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	499299 CD140AF
GTIN	
Trieda položky	40W

Popis**Prevedenie:**

MarSurf CD 140 A disponuje snímacím systémom s meracím rozsahom až 70 mm, v ktorom je možné rýchlo a bez náradia meniť hroty sond – a bez akejkoľvek rekalibrácie.

Použitie:

Počítačom podporovaná meracia stanica umožňuje rozsiahle a rýchle vyhodnotenie výsledkov merania:

- **Rozsiahle funkcie merania kontúr, rýchle a jednoduché**
- **Výmena špičky sondy bez použitia náradia**
- **Rýchlosť posuvu v osi X až 200 mm/s.**
- **Jednoduché vytváranie programov alebo jednotlivé meranie so softvérom MarWin**
- **Automatické vyhodnotenie, najlepšie prispôsobenie kontúr, porovnanie kontúr CAD a oveľa viac**
- **Voliteľne rozšíriteľný s možnosťou merania drsnosti ($R_z > 2 \mu\text{m}$)**
- **Možnosť merania s dvojitým hrotom sondy**
- **Flexibilná upínacia doska s rastrom s otvormi 25 mm, nevyžaduje sa žiadny ďalší stôl X/Y**

Rozsah balenia:

Zariadenie na meranie obrysov, základné lôžko vrátane nastavenia Y, snímací prvok PG A 36-350-25, softvér MarWin EasyContour plus mobile, kalibrácia štandardného obrysu s 2 guľôčkami (45 mm a 6 mm).

Zvláštne príslušenstvo:

PC

Technický opis

Výška	426 mm
Vzdialenosť sledovania X	140 mm
Dĺžka ramena sledovania	350 mm
Meracia sila	4 - 30 mN
Smerodajná odchýlka z	1 (viac ako 140 mm) μm
Hĺbka	385 mm
Rozlíšenie	19 nm
Rýchlosť merania X	0,1 - 10 mm/s
Šírka	836 mm
Rýchlosť polohovania v X.	1 - 200 mm/s
Merací rozsah z	70 mm
Typ výrobku	Prístroj na meranie obrysu