

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Trieda položky	21T

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Skrutka klinku	259018 11
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Držiak ISO-kód	A40T PCLNR/L16
Podložka	259031 35
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Súprava pružín	259044 6
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	50 mm
Klinok	259015 12
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L ₂	38,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	40 mm

Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Klinok Typ 12	259015 12
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Podložka Typ 35	259031 35
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500