

**Garant****CNMG 09T304, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250050 HB7020
GTIN	4045197699213
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie