

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka klinku	259018 9
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Držiak ISO-kód	A20Q PCLNR/L09
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Klinok	259015 11
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L ₂	18 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Skrutka klinku Typ 10	259018 10
Klinok Typ 11	259015 11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500