



**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok  
Z: 52/8mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Trieda položky	250

## Technický opis

Ø rezných hrán $D_c$	52 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	40 mm
Vnútorne chladenie	áno
maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Ø $D_3$	45 mm
Počet rezných hrán Z	8
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	97 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	102 mm

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	43,3 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,4 Stupeň
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------