

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Trieda položky	21T

## Popis

**Prevedenie:**

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

## Technický opis

Držiak ISO-kód	A40T PCLNR/L12
Súprava pružín	259044 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka klinku	259018 2
Podložka	259031 2
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Klinok	259015 2
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	50 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	38,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm

Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500