

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A40T PCLNR/L16
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Podložka	259031 35
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Klinok	259015 12
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	50 mm
Skrutka klinku	259018 11
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Súprava pružín	259044 6
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L ₂	38,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 35	259031 35
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Klinok Typ 12	259015 12
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500