

Garant**Upínač 90°, valcový s VCH krátka, Typ: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239740 20
GTIN	4045197700315
Trieda položky	23A

Popis**Prevedenie:**

Vo verzii pre NC stroje s párnym \varnothing stopky umožňujúcim štandardizované upínanie v **hydraulických expanzných** alebo **vysokopresných skľučovadlách** pre najvyššiu presnosť a spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

Dodržiavať veľkosť upínačov držiakov a vystružovacích hláv. Ďalšie upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	78 mm
Stopka $\varnothing D_s$ h6	25 mm
vhodné pre \varnothing priechodného otvoru	21,21 - 26,2 mm
vhodné pre \varnothing slepého otvoru	25,21 - 30,2 mm
odporúčaný ťahovací moment	20 Nm
Celková dĺžka L	140 mm
Séria	TopCut
Vnútorne chladenie	áno
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

