

**Garant****Upínač 90°, valcový s VCH dlhé, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239745 12
GTIN	4045197593245
Trieda položky	23A

**Popis****Prevedenie:**

Vo verzii pre NC stroje s párnym  $\emptyset$  stopky umožňujúcim štandardizované upínanie v **hydraulických expanzných** alebo **vysokopresných skľučovadlách** pre najvyššiu presnosť a spoľahlivosť procesu.

**Upozornenie:**

Dodržiavať veľkosť upínačov držiakov a vystružovacích hláv. Ďalšie upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

**Technický opis**

Stopka $\emptyset D_s$ h6	16 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	87 mm
vhodné pre $\emptyset$ slepého otvoru	16,21 - 21,2 mm
vhodné pre $\emptyset$ priechodného otvoru	12,71 - 17,2 mm
odporúčaný ťahovací moment	10 Nm
Celková dĺžka L	140 mm
Séria	TopCut
Vnútorne chladenie	áno
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

