



KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG4000, DST, Menovitý-Ø D: 18



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239816 18
GTIN	4047109236547
Trieda položky	27E

Popis

Prevedenie:

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, **brúsené pre H7.**

Geometria rezu prispôbena aplikácii. Nastavitelnosť v rozsahu μ na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do 5 x D.

V geometrii **ASG4000** s rovným ozubením a uhlom nábehu 25°.

Špeciálne na **vŕtanie priechodných otvorov do ocele.**

Upozornenie:

- **Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.**
- **Vhodné držiaky pozri pod č. 239880 – 239940.**
- **Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.**

Technický opis

Menovitý-Ø D	18 mm
Dĺžka hlavy l	20 mm
Dĺžka britov l ₁	6 mm
pre držiaky č. 239880-239940	18 – 19,99
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,8 mm/ot,
Počet rezných hrán Z	6

Povrchová úprava	DST
Tolerancia vrtania	H7
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	140	P
mokrý maximum	vhodný		