

**CNMG 120408, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250104 CA6525 |
| GTIN | 4960664513116 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|--------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 60 - 220 m/min |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Lamač triesok | MQ |
| Hlavné použitie | M |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Hĺbka rezu a_p | 0,3 - 2 mm |
| Typ | CA6525 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie