

**CNMG 120404, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	PQ
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	180 - 590 m/min
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie