


**CNMG 120408, Typ: SW05****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250104 SW05
GTIN	4960664629534
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	MQ
Hlavné použitie	Ti
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1 mm
Typ	SW05
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie