

**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250213 CA510
GTIN	4960664697052
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	WQ
Posuv f	0,14 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie