

Garant**Strojový závitník GARANT Vap Tap, ľavý závit HSS-E 6H, vaporizovaný, M-LH: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132802 M12
GTIN	4069515001960
Trieda položky	13V

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Vap Tap – ľavý závit je možné použiť v **širokej škále materiálov**. Optimalizovaná **dĺžka hrdla a drážky** pre **lepší odvod triesok** pri **hlbokých závitoch**. Vysokovýkonný **rezný materiál HSS-E** so zvýšeným podielom vanádia pre lepšiu **odolnosť proti opotrebeniu**. **Vaporizovaný povrch**, zabraňuje sa zváraní za studena.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,75 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Druh závit	M-LH
Ø závit	12 mm
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	36 mm

Norma	DIN 376
Veľkosť závitu	M12
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	18	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

