

Garant**Strojný závitník GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizovaný, G: G1.1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137755 G1.1/4
GTIN	4069515002820
Trieda položky	13V

Popis**Prevedenie:**

GARANT Vap Tap univerzálny závitník. Môže byť **procesne spoľahlivo** použitý v **širokej škále materiálov**. Optimalizovaná **dĺžka hrdla a drážky** pre **lepší odvod triesok** pri **hlbokých** závitoch. Vysokovýkonný **rezný materiál HSS-E** so zvýšeným **podielom vanádia** pre lepšiu **odolnosť proti opotrebeniu**. **Vaporizovaný povrch**, zabraňuje sa zváraníu za studena.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené v závite).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	2,309 mm
Ø otvoru pod závit	39,5 mm
Chodov na palec	11
Veľkosť závitu	G1.1/4
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	41,91 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Hĺbka závit	125,73 mm

Celková dĺžka L	170 mm
Séria	Vap Tap
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	18	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Technický list

mokrý maximum

vhodný