

**Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HOLEX Pro Form HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139370 6X0,75
GTIN	4069515003650
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

HOLEX Pro Form: Výkonný tvárniaci závitník pre použitie v širokom spektre materiálov.

- Rezný materiál HSS-E-PM pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.
- Optimalizovaný povlak HiPIMS TiN najnovšej generácie.

V súlade s DIN 374.

Technický opis

Počet napínacích drážok	5
Séria	Pro Form
Stúpanie závitov	0,75 mm
Veľkosť závitu	M6×0,75
Ø závit	6 mm
Počet rezných hrán Z	5
Celková dĺžka L	80 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	5,65 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Hĺbka závit	18 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Ø stopky D _s	4,5 mm

Technický list

Povrchová úprava	TiN
Druh závitu	MF
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Tvarovací závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	20	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		