

**Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HOLEX Pro Form 6HX, TiN, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139180 M6
GTIN	4069515003520
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). **S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.**

Trieda tolerancie: ISO 2X/6HX.

HOLEX Pro Form: Výkonný tvárniaci závitník pre použitie v širokom spektre materiálov.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.**
- **Optimalizovaná povrchová úprava TIN HIPIMS najnovšej generácie.**

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Počet napínacích drážok	5
Ø stopky D _s	6 mm
Veľkosť závit	M6
Stúpanie závitov	1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Počet rezných hrán Z	5
Séria	Pro Form
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	5,55 mm
Ø závit	6 mm

Technický list

Hĺbka závitu	18 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh závitu	M
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Tvarovací závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	20	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

