

**CNMG 120416, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250216 CA6525
GTIN	4960664471379
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,7 - 4 mm
Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	MS
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie