

**CNMG 120404, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie