

Garant**Oceľová vyvrtávací tyč A... SSSCR 75°, pre otočné rezné platničky SC.., pravé****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260722 16/09
GTIN	4069515004473
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Odsadenie stredu L ₃	11,5 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	48 mm
Norma	DIN 8024
Celková dĺžka L	180 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 09T3..
Ø stopky D _s	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	20 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Držiak ISO-kód	A16Q SSSCR/L09
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Prevedenie stopky	Oceľ
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/260722-16/09>