

**CNMG 120408, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250212 CA6525
GTIN	4960664471355
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,7 - 4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MS
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie