



Ploché dlhé vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera) Uni, Závit: M5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080757 M5
GTIN	4069515008921
Trieda položky	BAW

Popis

Prevedenie:

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.

Ploché vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera).

Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Vhodné pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, meď, mosadz.

Vhodné pre:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.

Upínací kľúč ER č. 309680.

Tvárnici závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Technický opis

Hrúbka materiálu	0,7 - 4 mm
Ø otvoru pod závit	4,5 mm
Ø stopky	6 mm

Technický list

odporúčané otáčky	2600 min ⁻¹
pre závit M	M5
odporučený výkon pohonu	1 kW
Druh produktu	Vrtáky na termálne vŕtanie