



Rádlovací tvárniaci nástroj Pozdĺžne sústruženie univerzálne, Veľkosť stopky: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290015 10
GTIN	
Trieda položky	29H

Popis

Prevedenie:

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.

Karbidové vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

- **Minimálny tlak znižuje namáhanie obrobku a stroja.**
- **Synchrónne vreteno na jednoduché nastavenie držiakov ryhovaného kolieska a výšky hrotu.**

Technický opis

pre šírku ryhovača b	4 mm
pre Ø ryhovača d ₁	10 mm
Osový čap	299910 6
Pracovný rozsah	0 - 12,5 mm
pre Ø vrúbkovaného otvoru d ₂	4 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 2×AA
pre profil ryhovača	RGE30° BL/BR30°
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR45°

Technický list

pre profil ryhovača	RBR 2×BL
pre profil ryhovača	RBL 2×BR
Druh produktu	Rádlovací nástroj