

**CNMG 160608, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250376 CA510
GTIN	4960664697175
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Lamač triesok	PH
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv $f$	0,28 - 0,88 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie