

 KOMET**Kopírovacia vyvrtávacia tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 25 mm, Ø Dmin: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240122 5
GTIN	4047109071209
Trieda položky	24S

Popis**Prevedenie:**

Rezný materiál = BK 82.

Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

Technický opis

maximálna hĺbka vpichu t_{max}	1 mm
f	2,25 mm
vhodné kliešte č. 240100	12/8; 16/8
a	4,7 mm
Polomer R	0,2 mm
Ø stopky d	8 mm
pre otvory od Ø D_{min}	5 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,5 mm
Vnútorné chladenie	áno
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,02 mm/ot,
Úžitková dĺžka	25 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 25 mm

Druh produktu

Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	180	N
Hliník > 10 % si	vhodný	160	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	70	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	50	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	55	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 12/8

240100 12/8

Držiak KOMET UniTurn® sústružníckeho noža pre nerotačné použitie (bez vyvrtávacej tyče) Stopka Ø d / vrtanie Ø d1 16/8

240100 16/8