

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260017 10/06
GTIN	4045197651891
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Veľkosť doštičiek	6 mm
Dĺžka hlavy L ₁	10 mm
Držiak ISO-kód	E10K SCLCR/L06
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	9,6 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500