

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Odsadenie stredu L ₃	15,5 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	125 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	28 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 9
Držiak ISO-kód	AH25R SCLCR/L12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 9	269028 9
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500