

**Garant****Sada vyvrtávacích tyčí HSS, pravé****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260024
GTIN	4045197652201
Trieda položky	29W

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	AH0608H SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	AH0810J SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	AH1012K SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	AH1216M SCLCR/L06
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	14 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	18 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	12 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	8 mm
Výška upínania $L_2$	9 mm
Výška upínania $L_2$	7 mm
Výška upínania $L_2$	11 mm
Výška upínania $L_2$	15 mm

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	6 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	4 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	8 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	12 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	10 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	25 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	32 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	38 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	50 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Vyvrtavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 1012/06	260022 1012/06
Vyvrtavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 0608/06	260022 0608/06
Vyvrtavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 0810/06	260022 0810/06

Vyvrťavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 1216/06

260022 1216/06