

Garant**Sada vyvrtávacích tyčí HSS, ľavé****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260025
GTIN	4045197652218
Trieda položky	29W

Technický opis

Držiak ISO-kód	AH0608H SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	AH0810J SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	AH1012K SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	AH1216M SCLCR/L06
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Výška upínania L ₂	7 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	18 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm

Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	4 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	6 mm
Šírka hrdla L ₄	8 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Šírka hrdla L ₄	12 mm
Šírka hrdla L ₄	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	25 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	32 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	38 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	50 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Vyvrtavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 1216/06	260023 1216/06
Vyvrtavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 0810/06	260023 0810/06
Vyvrtavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 1012/06	260023 1012/06

Vyvrťavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 0608/06

260023 0608/06