

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260017 16/09 |
| GTIN | 4045197651914 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Veľkosť doštičiek | 9 mm |
| Držiak ISO-kód | E16R SCLCR/L09 |
| Odsadenie stredu L ₃ | 10 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 16 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 18 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky vhodná otočná rezná platnička | 269028 8 CC.. 09T3.. |
| Celková dĺžka L | 200 mm |
| Výška upínania L ₂ | 15,5 mm |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 8xD |
| Rezný materiál | HM |
| Vnútorané chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500