

## Garant

### Sústružnícky držiak eco QT, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250602 25/15
GTIN	4045197657022
Trieda položky	21U

## Popis

### Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

### Popis:

Optimálne obmývanie reznej hrany chladiacou kvapalinou.

Polohovanie v rámci stupnice zaručuje presný prenos chladiacej kvapaliny.

### Výhoda:

**Spojte výhody systému Garant eco s výmenou rezných doštičiek bez použitia nástrojov.**

**Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

### Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č.317900 – 319886.

## Technický opis

Podložka	259031 30
Čeľusť	259038 7
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	46 mm
Skrutka pre podložku	259025 1

Velkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Velkosť doštičiek	15 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2525X15
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková dĺžka L	117,5 mm
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Podložka Typ 30	259031 30
Skrutka pre podložku Typ 1	259025 1
Upínacia príložka Typ 7	259038 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500