

Garant**Súprava vyvrtávacích tyčí HM, pravé****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260018
GTIN	4045197651938
Trieda položky	29W

Technický opis

Držiak ISO-kód	E08K SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	E10K SCLCR/L06
Držiak ISO-kód	E12M SCLCR/L06
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Odsadenie stredu L ₃	8 mm
Odsadenie stredu L ₃	6 mm
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Výška upínania L ₂	11,5 mm
Výška upínania L ₂	7,6 mm
Výška upínania L ₂	9,6 mm

Celková dĺžka L	150 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Vyvrtavacia tyč TK Ø stopky / veľkosť doštičky 12/06	260016 12/06
Vyvrtavacia tyč TK Ø stopky / veľkosť doštičky 10/06	260016 10/06
Vyvrtavacia tyč TK Ø stopky / veľkosť doštičky 8/06	260016 8/06