

**Garant****Sústružnícky držiak eco QT, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250603 20/15
GTIN	4045197657039
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

**Výhoda:**

**Spojte výhody systému Garant eco s výmenou otočných rezných platničiek bez použitia nástrojov.**

**Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č.317900 – 319886.

**Technický opis**

Podložka	259031 30
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Čeľusť	259038 7
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	46 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm

Veľkosť stopky	20 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2025X15
Skrutka pre podložku	259025 1
Veľkosť doštičiek	15 mm
Celková dĺžka L	105 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 1	259025 1
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Podložka Typ 30	259031 30
Upínacia príložka Typ 7	259038 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15