

**CNMM 120412, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PX
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120412
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie