

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravé, Ø stopky / velikost doštičky: 1216/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	260022 1216/06
GTIN	4045197652041
Třída položky	21T

Technický opis

Šířka hrdla L_4	12 mm
Velikost doštiček	6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L_1	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	18 mm
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Držiak ISO-kód	AH1216M SCLCR/L06
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500