

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Odsadenie stredu L ₃	12 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	23 mm
Držiak ISO-kód	E20S SCLCR/L09
Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L ₂	19 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500